

HOLEX**Silové stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	723395 200
GTIN	4045197887443
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Použití:

Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni

Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	lesklé
Druh produktu	Řezací kleště