

**HOLEX****Silové stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	723395 160
GTIN	4045197887429
Třída artiklu	72B

## Popis

**Provedení:**

Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

**Použití:**

Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

## Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	3,4 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni

Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	lesklé
Druh produktu	Řezací kleště