

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky mikroabrazivní (A) zrna 600, Ø kartáče D1: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574470 13
GTIN	4017359172292
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.

Jemné štětiny oxid hlinitý(A) se zrnem 600, Ø štětín 0,30mm, celková délka 125mm, délka osazení 25mm.

Použití:

Nylonové brusné kartáče - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětín. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn **rovnoměrný účinek broušení**. K **odjehlování** (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k **čištění** a **leštění** trysek a malých otvorů hydrauliky.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	13 mm
Pracovní délka L ₃	25 mm
Ø stopky D ₅	3,7 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky