

HOLEX**Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725245 160
GTIN	4045197887467
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	2,8 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Celková délka	160 mm
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklé
Druh produktu	Řezací kleště

