



Tvrdokovový příklepový vrták „7X“ SDS-plus, Ø×celková délka: 10X215mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 789057 10X215 |
| GTIN | 3165140844512 |
| Třída artiklu | 76K |

Popis

Provedení:

4břitá tvrdokovová hlava. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zadrhávání v armovaném betonu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva – s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. **2+2 spirálový** design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.

Stopka: SDS Plus

Délka spirály: 150 mm

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Počet břitů Z | 4 |
| Celková délka | 215 mm |
| Ø | 10 mm |
| Délka spirály | 150 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání |
| Stopka | SDS Plus |
| Druh produktu | Vrták do kamene |