

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncový kartáč ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×závit M: 100XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	572100 100XM14
GTIN	4017359006719
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Hladký ocelový drát, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení. S bezpečnostním opěrným kroužkem,** po odebrání jsou k dispozici další výšky osazení.

**Použití:**

Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.  
S **vnitřním závitem M14.**

**Technický popis**

Tloušťka štětín	0,5 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	100 mm
Maximální počet otáček	8500 min <sup>-1</sup>
Bezpečnostní opěrný kroužek	ano
Délka osazení H <sub>1</sub>	23 + 12,5 mm
Závit M	M14

Materiál osazení

Ocelový drát

Druh produktu

Hrncový kartáč