

**Sada úhlových klíčů pro šrouby Torx® s přídržnou funkcí, Počet šroubováků: 9****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 624944 9      |
| GTIN           | 4013288191311 |
| Třída artiklu  | 63F           |

**Popis****Provedení:**

Kuželový profil Torx® HF na dlouhém ramenu spolehlivě drží všechny šrouby Torx® na místě. Zalomená stopka, kompletně kalená (houževnatá).

**Výhoda:**

Ideální pro nasazování a utahování šroubů Torx® na těžko přístupných místech.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, manganově fosfátovaná.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 úhlovém šroubováku č. 624940: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Uložení v: plastový držák

**Technický popis**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Počet šroubováků               | 9                          |
| Označení výrobce               | 967/9 TX HF 1              |
| Unášecí profil                 | Šroubovák pro šrouby TORX® |
| Materiál                       | Chromvanadiová ocel        |
| Povrch                         | manganově fosfátovaný      |
| Kulová hlava na dlouhém rameni | ne                         |
| Druh produktu                  | Šroubováky                 |

## Příslušenství

|   |             |
|---|-------------|
| Úhlový klíč pro Torx®s přídržnou funkci Profil Torx® TX9  | 624940 TX9  |
| Úhlový klíč pro Torx®s přídržnou funkci Profil Torx® TX25 | 624940 TX25 |
| Úhlový klíč pro Torx®s přídržnou funkci Profil Torx® TX8  | 624940 TX8  |
| Úhlový klíč pro Torx®s přídržnou funkci Profil Torx® TX15 | 624940 TX15 |
| Úhlový klíč pro Torx®s přídržnou funkci Profil Torx® TX10 | 624940 TX10 |
| Úhlový klíč pro Torx®s přídržnou funkci Profil Torx® TX30 | 624940 TX30 |
| Úhlový klíč pro Torx®s přídržnou funkci Profil Torx® TX20 | 624940 TX20 |
| Úhlový klíč pro Torx®s přídržnou funkci Profil Torx® TX27 | 624940 TX27 |
| Úhlový klíč pro Torx®s přídržnou funkci Profil Torx® TX40 | 624940 TX40 |