

**Garant****Věžířovitý brusný kotouč long life SIC kónický, Ø 125 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	565381 40
GTIN	4045197887627
Třída artiklu	51M

**Popis****Provedení:**

Velmi hrubé **zrno karbidu křemíku**, nezanáší se. Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.

**Použití:**

Broušení hran a ploch z **hliníku a kompozitních materiálů zpevněných vlákny**.

**Technický popis**

Popis tvaru	Šikmý
Zrnitost	40
Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Podklad brusného materiálu	Talíř ze skelné tkaniny

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	Hliník
Optimalizováno pro materiál	Plasty zesílené vlákny
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
suché	vhodný		