

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč se stopkou pomosazený ocelový drát 0,25 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 50X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574300 50X10
GTIN	4017359014622
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Velmi kvalitní vlnité dráty, Ø **stopky 6 mm.**

Vysoce pevný ocelový drát je opatřen tenkou vrstvou mosazi.

**Použití:**

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů.

Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

K odstraňování rzi, okují, k čištění.

**Technický popis**

Tloušťka štětín	0,25 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	50 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	12 mm
Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
Šířka osazení L <sub>1</sub>	10 mm

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Materiál osazení	Ocelový drát s mosazným povlakem
Splétání	zvlňené
Druh produktu	Kulatý kartáč