

**HOLEX****Siko kleště opláštění rukojetí dle VDE, Celková délka: 250 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	705746 250
GTIN	4045197887887
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

**Průchozí kloub** (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů. **Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, izolované rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

**Norma:****DIN ISO 8976****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Rozsah upnutí pro 6-hran: 36 mm

Rozsah upnutí pro trubky: 1.1/2 palec

**Technický popis**

Rozsah upnutí pro trubky	1.1/2 palec
Celková délka	250 mm
Rozsah upnutí pro 6-hran	36 mm
Rukojeť	vícesložkový potah
Povrch	černě atramentovaná
Norma	DIN ISO 8976
Norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Materiál	chromvanadiová ocel
nejiskřící	ne
Možnost jemného nastavení v zářezích	ne
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště