

HOLEX**Ploché zaoblené kleště zahnuté izolované dle VDE, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713751 200
GTIN	4045197888020
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Zvláště dlouhé oválně ostré čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Izolované dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Délka čelistí	73 mm
Celková délka	200 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, s vyhnutými čelistmi (cca 40° – 45°)
Norma	podobné DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	Vícesložkový potah

Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	lesklá
Druh produktu	Multifunkční kleště