

**HOLEX****Ploché zaoblené kleště zahnuté izolované dle VDE, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713751 160
GTIN	4045197888013
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

Zvláště dlouhé oválně ostré čelisti. Břity inductivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

**Izolované dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1 000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

**Technický popis**

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	50 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, s vyhnutými čelistmi (cca 40° – 45°)
Norma	podobné DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vlastnost čelistí	Břity inductivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	Vícesložkový potah

Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	lesklá
Druh produktu	Multifunkční kleště