

HOLEX**Silové stranové štípací kleště izolované dle VDE, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	723551 200
GTIN	4045197888051
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Silná hlava, induktivně kalené břity (cca 64 HRC), vložený kloub bez vůle.

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,2 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3 mm
Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklá
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne

Se zapínatelnou otevírací pružinou

ne

Druh produktu

Řezací kleště