

HOLEX**Stranové štípací kleště izolované dle VDE, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725351 180
GTIN	4045197888082
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji

Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	180 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	lesklá
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne

Se zapínatelnou otevírací pružinou

ne

Druh produktu

Řezací kleště