


3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush typ A Ø 150 mm, BB-ZB, Zrnitost: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573565 36
GTIN	480112760380
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a **s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.**

**Radiální** Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).

Se šikmo nastavenými štětinami (typ A) pro **silové použití.**

**Použití:**

Dbejte na směr otáčení.

**Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce.** Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.

**Ø otvoru 25,4 mm** s přiloženými redukčními kroužky Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Rozšíření pomocí adaptéru č. 573580 na libovolnou šířku. Použití u dvojitých brusek nebo přímých brusek, popř. pružných hřídelí s upínacím trnem č. 556380 vel. 1.

**Technický popis**

Zrnitost	36
Barva	hnědá

Ø kartáče D <sub>1</sub>	150 mm
Tloušťka kartáče	12 mm
Maximální počet otáček	6000 min <sup>-1</sup>
Zkratka brusiva	Keramické
Atribut názvu produktu	BB-ZB
Označení výrobce	BB-ZB
Druh produktu	Kulatý kartáč

## Příslušenství

Rozšiřovací adaptér, 4dílná sada	573580
Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1	556380 1
Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1-2	556380 1-2