


Garant**Diamantová lešticí utěrka CaraFin střední, 180×180 mm, Zrnitost: D0,25µm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	552790 D0,25
GTIN	4045197888327
Třída artiklu	51G

Popis

Provedení:

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Lešticí utěrka pro **konečnou polituru, popř. lesklou polituru podle kontury** u tvrdých materiálů.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.

Diamantové lešticí utěrky (mikrovlákno) z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

Použití:

K rychlému ručnímu leštění za sucha.

Technický popis

Brusné zkratky	D
Zrnitost	D0,25
Materiál	Mikrovlákno

Stupeň jemnosti	Vysoce lesklá politura
Rozměry	180×180 mm
Délka	180 mm
Šířka	180 mm
Atribut názvu produktu	180×180 mm
Druh produktu	Lešticí utěrka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Laky	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		