

Garant**Diamantový leštící blok CaraFin elastický, 98×69×22 mm, Zrnitost: D64μm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557510 D64
GTIN	4045197888372
Třída artiklu	51G

Popis**Provedení:**

Diamantové leštící nástroje CaraFin z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**.

Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách. Odstraňování rýh a vrstev oxidů, předleštění, hlazení.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.

Z kvalitní, **elastické polyuretanové pěny**.

Použití:

Hodí se ideálně k jemnému obrábění **tvrdých materiálů a barevných kovů**. Optimální přizpůsobení se geometrii obrobku.

Vhodné pro leštění za mokra a za sucha.

Technický popis

Zkratka brusiva	D
Šířka	69 mm
Výška	26 mm
Délka	98 mm
Rozměry	98×69×22 mm
Stupeň leštění	Politura
Řada	CaraFin

Atribut názvu produktu	98×69×22 mm
Druh produktu	Leštící blok

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		