

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncový kartáč střídavé splétání, ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×závit M: 65XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	572105 65XM14
GTIN	4017359380109
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Hladký ocelový drát, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Střídavé splétání (pravé/levé) pro zvýšenou agresivitu při obtížných kartáčovacích pracích. Velmi vhodné pro použití na rozích a na hranách, klidný chod.

Použití:

Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.

S **vnitřním závitem M14.**

Technický popis

Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	65 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm
Bezpečnostní opěrný kroužek	ne
Délka osazení H ₁	20 mm

Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Střídavé splétání
Druh produktu	Hrncový kartáč