

HOLEX**Sada očkoplochých klíčů, chromované, Počet klíčů: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613960 9
GTIN	4045197159922
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Technický popis

Počet klíčů	9
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Atribut názvu produktu	chromované
Druh produktu	otevřený klíč

Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613950 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613950 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613950 10
Plastový svěrný držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 11	611700 11
Plastový svěrný držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 9	611700 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613950 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613950 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613950 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613950 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613950 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613950 19