

**Očkoplochý klíč, chromovaný, Rozměr klíče: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613950 16
GTIN	4045197159823
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.  
S oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Maximální výška čelisti h1	8 mm
Délka klíče L	200 mm
Rozměr klíče	16 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška oka h <sub>2 max</sub>	13 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromovaný
Atribut názvu produktu	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč