

**Očkoplochý klíč, chromovaný, Rozměr klíče: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	613950 8
GTIN	4045197159748
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Délka klíče L	120 mm
Rozměr klíče	8 mm
Maximální výška čelisti h ₁	4,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška oka h _{2 max}	7 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromovaný
Atribut názvu produktu	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč