



## Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 27mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 614200 27     |
| GTIN           | 4018754019359 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

#### Norma:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chrom. na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

#### Upozornění:

**AS-Drive** – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

<strong>POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 614600</strong>

### Technický popis

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Boční kroužek AS-Drive     | ano      |
| Rozměr klíče               | 27 mm    |
| Maximální výška čelisti h1 | 12 mm    |
| Délka klíče L              | 385 mm   |
| Rozměry velikostí klíčů    | metrické |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Maximální výška očka $h_{2\max}$ | 18 mm                   |
| Poloha kroužku                   | 15 stupeň               |
| Výrobní postup                   | Zápustkově kované       |
| Materiál                         | Chrome-Alloy-Steel      |
| Povrch                           | chromovaný pomocí niklu |
| Druh produktu                    | Maticový klíč           |