

HOLEX®**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 33-dílná, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	638017 12
GTIN	4045197219633
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**. S 12-hrannými nástrčnými hlavici č. 642120.

Použití:

Pro šrouby/matice gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22 a šrouby s vnitřním 6-hranem gs_profil_6kant M5 – M18.

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 19 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

6-hranné zástrčné hlavice: 8 ks č. 643220 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Vratidlo: 1 ks 641320

Prodloužení: 3 ks č. 641020 75; 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641620

Ráčna: 1 ks č. 640220

Uložení v: Box z ocelového plechu

Délka: 445 mm

Šířka: 187 mm

Výška: 51 mm

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Rozsah velikosti klíčů 12-hr. nástrčné klíče: 8-34 mm

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče: 4-14 mm

Technický popis

Počet dílů	33
Upínací 4-hran	1/2 palec
Unášecí profil	Hlavice 12-hran
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti klíčů 12-hr. nástrčné klíče	8-34 mm
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče	4-14 mm
Délka	445 mm
Šířka	187 mm
Výška	51 mm