

Garant**Kopírovací frézy 7° pozitivní, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 42/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212140 42/6
GTIN	4045197888921
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.**

Snížení vibrací a měkký vstup do materiálu díky 7° pozitivně postaveným vyměnitelným břitovým destičkám.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD..1003
Upínací závit M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø D ₃	32 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø břitu D _c	42 mm

Počet břitů Z	6
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	42 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219804