

**TESA****Indukční dotyk pro měření délky radiální Sada 10dílná, Typ: GT22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434778 GT22
GTIN	7630041113464
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Mnohostranně použitelné přesné dotyky.

- **Přesný, kuličkově vedený měřicí čep.**
- **Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu.**
- **Upínací stopka Ø 8 mm, lze ji upnout po celé délce.**
- **Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.**
- **Vynikající elektromagnetické odstínění.**

Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Rozsah dodávky:

Sada a 10 × dotyků č. 434777.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí nástavce, pružiny měřicí síly.

Technický popis

Rozsah měření	±1 mm
Označení výrobce	GT22

Technický list

Měřicí síla na elektrické nule	0,63 N
Kompatibilita	TESA
Opakovatelnost	0,01 µm
Odchylka linearity (L=délka měření v mm)	$0,2 + 3 \times L^3 \text{ µm}$
Oddálení měřicího čepu	mechanický / vakuum
Dráha měřicího čepu	4,3 mm
Ochranný vak	nitrilový
Ochranná třída IP	IP 65
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434778-GT22>