



Indukční dotyk pro měření délky, axiální Sada 10dílná, Typ: GT61



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434784 GT61
GTIN	7630041113570
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Dotyky s velkým rozsahem měření.

Mnohostranně použitelné přesné dotyky.

- **Přesný, kuličkově vedený měřicí čep.**
- **Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu.**
- **Upínací stopka Ø 8 mm, lze ji upnout po celé délce.**
- **Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.**
- **Vynikající elektromagnetické odstínění.**

Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.

Výhoda:

Díky ochrannému vaku Viton zvláště vhodné pro použití s chladivou a mazivou. Zvláště vhodné pro vícemístné měřicí zařízení.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Rozsah dodávky:

Sada a 10 × dotyků č. 434783.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí nástavce, pružiny měřicí síly.

Technický popis

Dráha měřicího čepu	10,3 mm
Odchylka linearity (L=měřená délka v mm)	$1 + 4 \times L \text{ } \mu\text{m}$

Ochranný vak	Viton
Rozsah měření	±5 mm
Měřicí síla na elektrické nule	0,9 N
Opakovatelnost	0,05 μm
Oddálení měřicího čepu	mechanický
Kompatibilita	TESA
Ochranná třída IP	IP 65
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk