



## Rozhraní pro měřicí dotyk



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	434719
GTIN	7630041115246
Třída artiklu	45C

### Popis

#### Provedení:

Rozhraní k přenosu naměřených dat a správě měření a dotyků. Přímá možnost připojení k rozhraní USB.

- **Možnost zadávání mezních hodnot. Jednoduché funkce +A, -A, +A+B, +A-B. Export dat ve formátu .csv.**
- **Možnost připojení až 64 měřicích dotyků prostřednictvím sériového spojení USB více rozhraní.**
- **Vstup měřicího signálu TESA měřicí dotyk.**
- **Výstup měřicího signálu digitální, RS232.**
- **Přepínatelný měřicí rozsah: 2 mm, 5 mm.**

#### Použití:

K centralizované kontrole a řízení procesů vícemístného měřicího zařízení v měřicích řetězcích.

#### Rozsah dodávky:

Software TIS

Rozhraní: Rozhraní USB

Rozhraní: Rozhraní RS232C

Délka: 172 mm

Šířka: 155 mm

Výška: 55 mm

### Technický popis

Výška	55 mm
Šířka	155 mm
Délka	172 mm
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Rozhraní

---

## Služby

Popisování laserem Typ	018940
------------------------	--------