


3M Scotch-Brite™

**Rounové kompaktní brusné tělísko Ø 25×25 mm, Srovnání zrnitosti: 280S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551930 280S
GTIN	50048011137136
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Scotch-Brite™ vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí, **zalisovaný tvar brusného tělíska**, orovnatelné.

**Použití:**

Vytvářejí jemnou konečnou úpravu a **snižují hloubku drsnosti** u všech materiálů.

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	jemné
Ø otvoru	5 mm
Provedení	2S fine
Stupeň tvrdosti	měkký
Ø hlavy	25 mm
Výška hlavy	25 mm
Srovnání zrnitosti	280
Upnutí	Přes upínací trn č. 551935.

Doporučené otáčky	13000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusné tělísko

---

## Příslušenství

Upínací trn pro rounová kompaktní brusná tělíska	551935
--	--------