

**HOLEX****3hranný pilník, Sek 3, Délka bez stopky: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	511220 150
GTIN	4045197889430
Třída artiklu	52A

**Popis****Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

**Seky na všech stranách; polotupý výběh.**

**Použití:**

**Kvalitní pilník** pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

**Norma:**

**DIN 7261 Form C**

**Technický popis**

Šířka	11 mm
Délka bez stopky	150 mm
Atribut názvu produktu	Sek 3
Sek	3
Tvar	C
Popis tvaru	trojhranný, polotupý výběh
Pilované plochy	3
Včetně rukojeti pilníku	ne
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dílenský pilník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

## Příslušenství

2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm	519510 90
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm	519510 100
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40