

**3hranný pilník, Sek 3, Délka bez stopky: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	511220 200
GTIN	4045197889447
Třída artiklu	52A

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

Seky na všech stranách; polotupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 Form C

Technický popis

Délka bez stopky	200 mm
Šířka	13 mm
Atribut názvu produktu	Sek 3
Sek	3
Tvar	C
Popis tvaru	trojhranný, polotupý výběh
Pilované plochy	3
Včetně rukojeti pilníku	ne
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dílenský pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm	519510 100
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110