

**Akumulátorový rázový utahovák, Typ: GDS12115****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074054 GDS12115
GTIN	3165140910705
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorový rázový utahovák.

- **Běh doprava i doleva.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

Kompaktní rázový utahovák pro vysokou přesnost.

- **Perfektní manipulace díky krátké konstrukční délce.**
- **Vysoká přesnost: 2stupňový Power-Control k zabránění přetočení menších šroubů.**
- **Delší životnost díky EC technologii bezkartáčových motorů.**
- **LED světlo k osvětlení pracovní oblasti také na tmavých místech.**

Výhoda:

Perfektní manipulace díky krátké konstrukční délce.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073859.

Technický popis

Maximální utahovací moment tvrdý	115 Nm
----------------------------------	--------

Hmotnost	0,9 kg
Počet rázů	0 - 3100 min ⁻¹
Rozměry upínače nástrojů	3/8 palec
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější čtyřhran
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Maximální otáčky 2. stupně	2600 min ⁻¹
Označení výrobce	GDS 12V-115
Maximální otáčky 1. stupně	1200 min ⁻¹
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M12
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 12 V
Napětí akumulátorů	12 V
Typické použití	Strong
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Maximální vibrace dle EN	10 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B12 V

073855 B12