



Hliníková lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 25X55



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Třída artiklu	08M

Popis

Provedení:

Měkká hliníková lepicí páska je vhodná pro galvanické pokovování, má silný odraz tepla a světla a je odolná proti povětrnostním vlivům a chemikáliím.

Pásku **3M™ 425** lze dobře snímat bez zanechání zbytků, páska je dostatečně poddajná pro přizpůsobení zakřiveným a nerovným povrchům.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Lepicí hmota: akrylát

Barva: stříbrná

Délka: 55 m

Šířka: 25 mm

Tloušťka: 0,12 mm

Technický popis

Barva	stříbrná
Označení výrobce	425

Tloušťka	0,12 mm
Šířka	25 mm
Délka	55 m
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Odolávající teplotě do	-55 - 155 °C
Skladovací teplota	20 °C
Liner k dispozici	ne
Zvláštní znaky	Odolávající UV záření
Zvláštní znaky	přiléhavý
Zvláštní znaky	tepelně vodivý
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Lepicí hmota	akrylát
Roztažnost	6 %
Minimální trvanlivost	24 měsíc
Pevnost v tahu	4,9 N/mm
Materiál nosiče	hliník
Sklad, vlhkost	50 %
Přilnavost z oceli	0,59 N/mm
Použití	Opláštění
Použití	Utěsnit
Použití	Maskovat
Použití	Odstínění
Použití	Obvodové frézování
Druh produktu	Lepicí páska