



Prodloužení, 1/2 palce, Celková délka: 75mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	641000 75
GTIN	4018754013005
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. Díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům, připojeným vnějším čtyřhranům a čtyřem západkovým drážkám se dají hnací díly i propojovací díly spojit „naslepo“. S „límcem“ pro stabilní uložení.

Norma:

DIN 3123-B 12,5

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 641029

Technický popis

Celková délka	75 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Druh produktu	Prodloužení