



Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 21 mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 614200 21 |
| GTIN | 4018754019298 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chrom. na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Upozornění:

AS-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 614600

Technický popis

| | |
|----------------------------|----------|
| Boční kroužek AS-Drive | ano |
| Rozměr klíče | 21 mm |
| Maximální výška čelisti h1 | 9,2 mm |
| Délka klíče L | 280 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Maximální výška očka $h_{2\max}$ | 13,5 mm |
| Poloha kroužku | 15 stupeň |
| Výrobní postup | Zápustkově kované |
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel |
| Povrch | chromovaný pomocí niklu |
| Druh produktu | Maticový klíč |