



Akumulátorový 4stupňový vrtací šroubovák, Typ: 71161064



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070204 71161064
----------------	-----------------

GTIN	
------	--

Třída artiklu	03F
---------------	-----

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák

- Pro precizní výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro jemné a bezpečné navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Vysokoproudové akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a zobrazením kapacity.

Výkonný akumulátorový šroubovák 12 V s bezkartáčovým motorem, 4stupňovou převodovkou a snímatelným vrtacím sklíčidlem.

- Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, výkonný a bezúdržbový pro maximální výkon a životnost.
- Rychlovýměnný systém QuickIN.
- Snímatelné vrtací sklíčidlo v celokovovém provedení pro vynikající zatížitelnost za nejtvrdějších podmínek.
- Pro každý vrtací průměr optimální rezná rychlost díky 4stupňové celokovové převodovce.
- 6 mm v kovu ve 4. stupni při 2 500 ot./min. vrtání.

- **Silný v 1. stupni řezání závitů.**
- **Optimální otáčky pro samovrtné šrouby, stupňovité vrtáky nebo řezání závitů.**
- **Kompaktní délka 150 mm (bez vrtacího sklíčidla).**
- **Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.**
- **Bezúdržbový, bezkartáčový EC motor s o 30 % vyšším stupněm účinnosti oproti DC motorům a vysokou stabilitou otáček.**
- **Nejnižší opotřebení a až 10násobná životnost oproti standardním DC motorům.**
- **Patentovaná 4stupňová převodovka s přímým spínáním pro silové šroubování, vrtání s optimálně přizpůsobenými otáčkami a pro řezání závitů.**

Mechanické vypínání utahovacího momentu, nastavitelné ve 20 stupních, dodatečný vrtací stupeň.

Výhoda:

Patentovaná 4stupňová převodovka.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Včetně sklíčidla, klipu na opasek a přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné základní sady (sestavující z náhradního akumulátoru a nabíječky) najdete pod č. 073832 vel. 9260431701.

Technický popis

Typické použití	Heavy Duty
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 12 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Označení výrobce	ASCM 12Q SELECT
Obal	Přepravní kufřík
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální utahovací moment měkký	20 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý	40 Nm
Maximální otáčky 1. stupně	400 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální otáčky 3. stupně	1400 min ⁻¹
Maximální otáčky 2. stupně	700 min ⁻¹
Hmotnost	1,1 kg

Maximální otáčky 4. stupně	2500 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	12V
USP2	Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, uloženo v přepravním kufříku, vhodné pro dřevo a ocel

Příslušenství

Základní sada akumulátorů Typ 9260431701	073832 9260431701
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE12 V	073837 FE12