



Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: 71132264



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi

- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

Akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s bezkartáčovým motorem.

- Bezúdržbový elektromotor POWER-Drive s vysokým točivým momentem a ochranou před přetížením.
- Mechanické nastavování utahovacího momentu, nastavitelné v 22 stupních, dodatečný vrtací stupeň.
- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.

- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.**
- **Vysokoproudové akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a zobrazením kapacity.**

Výhoda:

Mechanické nastavení utahovacího momentu.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru a nabíječky. Včetně sklíčidla, klipu na opasek a přepravního kufru. **Bez akumulátoru a nabíječky.**

Technický popis

Hmotnost	3,7 kg
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Maximální otáčky 1. stupně	450 min ⁻¹
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	50 mm
Typické použití	Strong
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	Přepravní kufřík
Maximální utahovací moment měkký	32 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 18 V
Maximální otáčky 2. stupně	2000 min ⁻¹
Označení výrobce	ABS 18Q Select
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel

Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18 V, 2stupňová převodovka
USP2	Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, uloženo v přepravním kufru

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073837 FE18
---	-------------