



Akumulátorový vrtací šroubovák Bez akumulátoru a nabíječky, Typ: 71161164



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi

- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

Výhoda:

S rozhraním QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky. Včetně sklíčidla, klipu na opasek a přepravního kufru. **Bez akumulátoru a nabíječky.**

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Maximální otáčky 2. stupně	800 min ⁻¹
Maximální utahovací moment měkký	45 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Označení výrobce	ASCM 18 QMSelect
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	50 mm
Obal	Přepravní kufřík
Maximální utahovací moment tvrdý	90 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální otáčky 4. stupně	3850 min ⁻¹
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Typické použití	Heavy Duty
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	25 mm
Maximální otáčky 1. stupně	400 min ⁻¹
Maximální otáčky 3. stupně	1950 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 kg
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	4stupňová převodovka. 18V
USP2	Vhodné pro dřevo a ocel, oblast upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, bez akumulátoru

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí
akumulátoru FE18 V

073835 FE18