

**Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: GSR1215****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

- **Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Vícetupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů 12 V / 2 Ah Li-Ion, nabíječky, přepravní brašny.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073852 a násl. a 073866.

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Bosch 12 V

Označení výrobce: GSR 12V-15

Konstrukce motoru: 2-pólový motor

Počet obsažených akumulátorů: 2

Kapacita akumulátoru: 2 A·h

napětí akumulátorů: 12 V

Maximální točivý moment měkký: 15 N·m

Technický popis

Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1300 min ⁻¹
Maximální točivý moment měkký	15 N·m
Hmotnost	1 kg
Typické použití	Medium
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 380 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Označení výrobce	GSR 12V-15
napětí akumulátorů	12 V
Konstrukce motoru	2-pólový motor
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	19 mm
Maximální točivý moment tvrdý	30 N·m
Kapacita akumulátoru	2 A·h
Rychloupínací sklíčidlo rozsah upnutí	0 - 10 mm
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Bosch 12 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Počet obsažených akumulátorů	2

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B12 V	073851 B12
Akumulátorová nabíječka Typ AL1130CV	073866 AL1130CV