

**Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: GSR1220HX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

- **Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Vícetupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti s až 20 Nm krouticího momentu pro silové šroubování při nízké hmotnosti a minimální délce hlavy 163 mm.

Dlouhá životnost díky **bezkartáčovému EC motoru.**

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, L-BOXXu, klipu na opasek, držáku bitů, 4x barevná svorka, 1/2 vložky do L-BOXXu pro nabíječku, 1/2 vložky L-BOXXu pro přístroj.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851 – 073866.

Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Bosch 12 V

Označení výrobce: GSR 12V-20HX

Konstrukce motoru: bezkartáčový motor

Počet obsažených akumulátorů: 2

Typ akumulátoru: Li-Ion

Kapacita akumulátoru: 3 Ah

Napětí akumulátorů: 12 V

Technický popis

Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Označení výrobce	GSR 12V-20HX
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1300 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální točivý moment tvrdý	20 Nm
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Rychloupínací sklíčidlo rozsah upnutí	0 - 10 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 400 min ⁻¹
Maximální točivý moment měkký	18 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Typické použití	Strong
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Bosch 12 V
Hmotnost	0,7 kg
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

073852 B12

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B12 V

Akumulátorová nabíječka Typ AL1130CV

073866 AL1130CV

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B12 V

073855 B12