

**Ráčna přepínatelná, 1/2 palce, Typ:****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	640100
GTIN	4018754177820
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Celková délka: 266 mm

Počet břitů: 36

Technický popis

Upínací 4-hran	1/2 palec
Celková délka	266 mm
Počet břitů	36

Příslušenství

Sada náhradních dílů 1/2 palce	640300
--------------------------------	--------