

MIRKA**Kompaktní akumulátorová excentrická bruska AROS-B 150NV, Typ: AROS-B****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Bezkartáčová akumulátorová orbitální bruska se zdvihem 5,0 mm pro flexibilní bezdrátovou práci. Je vhodná pro suché i mokré broušení. Optimální ergonomický design.

- **Rychlá výměna talíře díky systému Quick-Lock.**
- **Doba provozu při průmyslovém použití až 16 h.**
- **Krátká doba nabití akumulátoru 45 min.**
- **Nízká hluchnost a nízká úroveň vibrací.**

Rozsah dodávky:

2x akumulátor 10,8 V / 2,5 Ah, nabíječka a brusný talíř 32 mm.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče naleznete pod č. 567803 a č. 567902 ve skupině 56.

Technický popis

Pracovní hluk	62 dB
Maximální vibrace dle EN	1,9 m/s ²
Zdvih	5 mm
Počet otáček	4000 - 8000 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	10,8 V

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Maximální průměr	32 mm
Označení výrobce	AROS-B 150NV
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Hmotnost	0,6 kg
Řada	AROS
Druh produktu	Excentrická bruska

Příslušenství

Rounový kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 240	567803 240
Rounový kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 400	567803 400
Kotouč ABRALON™ Zrnitost 2000	567902 2000
Kotouč ABRALON™ Zrnitost 360	567902 360
Kotouč ABRALON™ Zrnitost 500	567902 500
Kotouč ABRALON™ Zrnitost 1000	567902 1000
Kotouč ABRALON™ Zrnitost 4000	567902 4000
Rounový kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 320	567803 320
Rounový kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 180	567803 180
Rounový kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 80	567803 80
Rounový kotouč se suchým zipem ABRANET® Zrnitost 120	567803 120