



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 50-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	638610
GTIN	4018754331321
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M22. Zapalovací svíčky 16 a 20,8 mm. Šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M12.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: 23 ks č. 642100

vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Nástrčné hlavice extra dlouhé, 12-hran: 7 ks č. 642500

vel. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks č. 642450

vel. 16; 20,8

Nástrčné hlavice s kardanovým kloubem: 6 ks č. 642600

vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19

6-hranné zástrčné hlavice: 5 ks č. 643200

vel. 4; 5; 6; 8; 10

Vratidlo: 1 ks č. 641300 vel. 300

Prodloužení: 3 ks č. 641000

vel. 75; 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641600 vel. 1/2

Kloubové vratidlo: 1 ks č. 641200 vel. 396
 Ráčna: 1 ks č. 640100 vel. 1/2
 Uložení v: Box z ocelového plechu
 Výška: 53 mm
 Upínací 4hran: 1/2 palec
 Rozsah velikosti klíčů 12hr. nástrčné klíče: 8-34 mm
 Rozsah velikosti klíčů 6hr. maticové klíče: 4-10 mm

Technický popis

Počet dílů	50
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Unášecí profil	Hlavice 12-hran
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti klíčů 12hr. nástrčné klíče	8-34 mm
Rozsah velikosti klíčů 6hr. maticové klíče	4-10 mm
Obal	Box z ocelového plechu
Délka	540 mm
Šířka	290 mm
Výška	53 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642100 30
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642100 18
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642500 17
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642100 27
6hranná kloubová vložka, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642600 17
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642100 16

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 28 mm	642100 28
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641000 75
6hranná kloubová vložka, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642600 19
Vratidlo, 1/2 palce Celková délka 300 mm	641300 300
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 26 mm	642100 26
6hranná kloubová vložka, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642600 16
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642100 11
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642100 17
12hranná hlavice na zapalovací svíčky, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642450 16
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642500 24
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642500 18
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641000 130
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642100 14
6hranná kloubová vložka, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642600 18
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 20 mm	642100 20
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642100 22
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642500 13
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 25 mm	642100 25
6hranná kloubová vložka, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642600 13
12hranná hlavice na zapalovací svíčky, 1/2 palce Rozměr klíče 20,8 mm	642450 20,8
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642100 15
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642100 32
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642100 24
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6-hran 6 mm	643200 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6-hran 10 mm	643200 10
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6-hran 5 mm	643200 5
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 34 mm	642100 34
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6-hran 4 mm	643200 4

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642100 21
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642100 12
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 23 mm	642100 23
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641000 255
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6-hran 8 mm	643200 8
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642500 22
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 8 mm	642100 8
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642100 13
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642500 19
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642100 19
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642500 27
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642100 10