



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Schůdky s příčkami, hliník, oboustranně přístupné, Počet příček: 2X6**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966053 2X6
GTIN	4031405330122
Třída artiklu	98G

Popis**Provedení:**

Bočnice z trubky obdélníkového průřezu, rýhované čtyřhranné příčle 30×30 mm, trvalé lemování s bočnicemi, kónické provedení bočnic pro bezpečné stání. Horní konce bočnic s koncovými kryty. Protiskluzná příčka nivello®. Vysoká bezpečnost stání díky zajištění příčlí 2 vysoce pevnými perlonovými popruhy, přepravní bezpečnostní spony. Pozinkované ocelové závěsy se šroubovým spojem.

Norma:**DIN EN 131.****Technický popis**

Délka žebříku	1,83 m
Provedení stupátka	Příčka
Hloubka příček / stupňů	30 mm
Dolní, vnější šířka	0,53 m
Hmotnost	7,7 kg

Pochůznost	oboustranné
Pracovní výška cca	3,3 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík