



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Schůdky s příčkami, hliník, oboustranně přístupné, Počet příček: 2X8**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966053 2X8
GTIN	4031405330160
Třída artiklu	98G

Popis**Provedení:**

Bočnice z trubky obdélníkového průřezu, rýhované čtyřhranné příčle 30×30 mm, trvalé lemování s bočnicemi, kónické provedení bočnic pro bezpečné stání. Horní konce bočnic s koncovými kryty. Protiskluzná příčka nivello®. Vysoká bezpečnost stání díky zajištění příčlí 2 vysoce pevnými perlonovými popruhy, přepravní bezpečnostní spony. Pozinkované ocelové závěsy se šroubovým spojem.

Norma:**DIN EN 131.****Technický popis**

Hloubka příček / stupňů	30 mm
Délka žebříku	2,4 m
Pochůznost	oboustranné
Hmotnost	9,8 kg
Dolní, vnější šířka	0,59 m

Pracovní výška cca	3,8 m
Provedení stupátka	Příčka
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík