



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Schůdky s příčkami, hliník, oboustranně přístupné, Počet příček: 2X12**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Třída artiklu	98G

Popis**Provedení:**

Bočnice z trubky obdélníkového průřezu, rýhované čtyřhranné příčle 30×30 mm, trvalé lemování s bočnicemi, kónické provedení bočnic pro bezpečné stání. Horní konce bočnic s koncovými kryty. Protiskluzná příčka nivello®. Vysoká bezpečnost stání díky zajištění příčlí 2 vysoce pevnými perlonovými popruhy, přepravní bezpečnostní spony. Pozinkované ocelové závěsy se šroubovým spojem.

Norma:**DIN EN 131.****Technický popis**

Pochůznost	oboustranné
Hmotnost	16 kg
Dolní, vnější šířka	0,7 m
Délka žebříku	3,51 m
Pracovní výška cca	4,8 m

Hloubka příček / stupňů	30 mm
Provedení stupátka	Příčka
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík