



## Ruční jádrová vrtačka, Typ: 72710361



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

**Rukou vedený 2stupňový systém jádrového vrtání kovu** s až 6× rychlejším postupem práce při jádrovém vrtání.

- **Plynule, elektronicky nastavitelné otáčky.**
- **Upnutí vrtáku QuickIN PLUS bez náradí.**
- **Použití s malým vynaložením síly.**
- **Bezpečná práce díky kluzné spojce točivého momentu.**
- **Vrtání s TK děrovkou v oceli do 80 mm.**
- **Vrtání s TK jádrovým vrtákem v oceli / hliníku do 25 / 30 mm.**
- **Upnutí vrtáku QuickIN PLUS bez náradí.**

#### Výhoda:

2stupňový systém pro jádrové vrtání.

#### Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla Ø 3 - 16 mm, přídatné rukojeti, středícího vrtáku, řezného spreje a kufříku na náradí.

#### Upozornění:

Vhodné TK korunkové vrtáky najdete pod č. 075132. TK korunkové vrtáky s povlakem TiAlN, TK děrovky a TK děrovky na trubky lze dodat na poptávku.

Obal: Převážní kufřík

Označení výrobce: KBH 25-2U

Příkon: 1200 W

Rozsah otáček 1. stupně: 0 - 520 min<sup>-1</sup>

Rozsah otáček 2. stupně: 0 - 1600 min<sup>-1</sup>

Maximální Ø vrtání do oceli: 25 mm  
Upínač nástrojů tvar: QuickIN PLUS

## Technický popis

Upínač nástrojů tvar	QuickIN PLUS
Označení výrobce	KBH 25-2U
Příkon	1200 W
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1600 min <sup>-1</sup>
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø vrtání do oceli	25 mm
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 520 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	3,4 kg
Zvl. znaky	Pro práce ve zúženém pracovním prostoru
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka

## Příslušenství

TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 22 mm	075132 22
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 16 mm	075132 16
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 19 mm	075132 19
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání Z/5 mm	075132 Z/5
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání Z/1 mm	075132 Z/1
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 14 mm	075132 14
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 23 mm	075132 23
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 15 mm	075132 15

TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 21 mm	075132 21
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 17 mm	075132 17
Středicí vrták	075133
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 25 mm	075132 25
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 18 mm	075132 18
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 24 mm	075132 24
TK korunkový vrták pro KBH25 – 2U Ø vrtání 20 mm	075132 20