



## Akumulátorový úhlový šroubovák, Typ: M18BRAIW/0



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

Robustní, **výkonné FUEL™ akumulátorové rázové utahovák s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™ EC**. Dlouhá životnost motoru a vysoká energetická efektivnost. Stabilní **kovová skříň převodovky** a ergonomická **středová rukojeť s měkkým potahem**. LED zobrazení stavu nabití, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým / levým chodem a elektronickou regulací počtu otáček. Elektronika **REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
- **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**

**Akumulátorový úhlový rázový utahovák M18 BRAIW-0** s upínačem Hex 3/8 palce.

- **Kompaktní úhlový rázový utahovák o délce jen 307 mm.**
- **2 řadicí stupně pro maximální flexibilitu.**

#### Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

#### Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

### Technický popis

Maximální vibrace dle EN	14,8 m/s <sup>2</sup>
Rozměry upínače nástrojů	3/8 palec
Maximální utahovací moment 2. stupně	76 Nm
Počet rázů 1. stupně	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	M18BRAIW-0
Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran
Typické použití	Strong
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Počet rázů 2. stupně	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M14
Typ	M18BRAIW/0
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální utahovací moment 1. stupně	40 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	1,1 kg
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodné pro materiál	ocel
Počet rázů	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Šroubovák

## Příslušenství

Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB3	073808 MHB3
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18

073816 MB18