



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: M18FQID



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074010 M18FQID
GTIN	4002395277636
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým motorem EC POWERSTATE™**, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní **kovová skříň převodovky** s ergonomickou **rukojetí uprostřed s měkkým povlakem**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
 - **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**
- DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu. **Akumulátorový impulsový šroubovák M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex.**
- **V olejové lázni uložený rázový mechanismus s technologií FLUID-DRIVE™ T pro obzvláště tichou práci a s prodloužením životnosti.**
 - **Ve spínacím stupni 4 přístroj automaticky ztlumí volnoběžné otáčky, ideální např. pro šrouby do plechu.**

Provedení reklamní text:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým EC motorem POWERSTATE™**, dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností.

Výhoda:

Impulsní šroubovák s elektronikou REDLINK PLUS™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, HD boxu a klipu na opasek.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

Technický popis

Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Počet rázů 2. stupně	0 - 2900 min ⁻¹
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M14
Hnací profil upínače nástrojů	HEX (E 6,3)
Označení výrobce	M18FQID-502X
Napětí akumulátorů	18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální vibrace dle EN	12 m/s ²
Počet rázů 4. stupně	0 - 3700 min ⁻¹
Maximální utahovací moment 1. stupně	40 Nm
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Hmotnost	1,8 kg
Typické použití	Strong
Počet rázů 3. stupně	0 - 3700 min ⁻¹
Typ	M18FQID
Počet rázů 1. stupně	0 - 1800 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC