

**Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení, Počet klíčů: 14****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	614210 14
GTIN	4018754058136
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chrom. na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochem klíči č. 614600 / 614200 / 614900: vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Upozornění:

AS-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Technický popis

Počet klíčů	14
Boční kroužek AS-Drive	ano

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 14 mm	614200 14
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 18 mm	614200 18
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 21 mm	614200 21
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 20 mm	614200 20
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 13 mm	614200 13
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 22 mm	614200 22
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 10 mm	614200 10
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 17 mm	614200 17
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 16 mm	614200 16
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 24 mm	614200 24
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 15 mm	614200 15
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 19 mm	614200 19
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 11 mm	614200 11
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 12 mm	614200 12