

Mahr**Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418702 200
GTIN	4059192058371
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 8,5 mm.

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S přednastavením (přednastavením rozměru) např. pro měření vzdáleností pomocí měřicího nástavce č. 418630. Vpředu umístěná měřicí lišta s jemným, kaleným měřicím hrotem \varnothing 1,5 mm, délky 5 mm.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Délka můstku	100 mm
Výška číslic LCD displeje	8,5 mm

Kalibrování	A1
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Rozsah měření	0 mm
Průřez měřicí lišty	16×4 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm	418630
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Přídavný můstek dlouhý 300 mm	418610